
REINIGUNGSBÜRSTEN
CLEANING BRUSHES
CEPILLOS DE LIMPIEZA
BROSSES POUR NETTOYER
SPAZZOLI PER PULIRE

KY

nopa[®] instruments



Reinigungsbürsten
 Cleaning brushes
 Cepillos de limpieza
 Brosses pour nettoyer
 Spazzoli per pulire

AA

AB

AC

AD

AE

AF

AK

AL

AM

AO

AP

AR

KA



KB

KC


KD

KU

KY



KY 800/03



KY 801/03



KY 802/07



KY 803/08

Reinigungsbürsten
 Cleaning brushes
 Cepillos de limpieza
 Brosses pour nettoyer
 Spazzoli per pulire



270 x 65 x 12 mm

KY 803/12



215 x 60 x 13 mm

KY 803/13



215 x 70 x 15 mm

KY 803/15



215 x 65 x 20 mm

KY 803/20



215 x 65 x 25 mm

KY 803/25



215 x 65 x 30 mm

KY 803/30

STERILISATION STERILIZATION ESTERILIZACION STERILISATION STERILIZZAZIONE

Reinigungsbürsten
 Cleaning brushes
 Cepillos de limpieza
 Brosses pour nettoyer
 Spazzoli per pulire

AA

AB

AC

AD

AE

AF

AK

AL

AM

AO

AP

AR

KA


KB

KC

KD

KU

KY



KY 804/00 = KY 805/13
 KY 805/15
 KY 805/20
 KY 805/25
 KY 805/28




215 x 60 x 13 mm

KY 805/13



215 x 65 x 15 mm

KY 805/15



215 x 95 x 20 mm

KY 805/20



215 x 95 x 25 mm

KY 805/25



215 x 100 x 28 mm

KY 805/28

Reinigungsbürsten
 Cleaning brushes
 Cepillos de limpieza
 Brosses pour nettoyer
 Spazzoli per pulire



275 x 65 x 12 mm

KY 806/12




275 x 80 x 15 mm

KY 806/15



300 x 120 x 30 mm

KY 806/30




320 x 130 x 50 mm

KY 806/50



360 x 140 x 35 mm

KY 807/35



420 x 180 x 40 mm

KY 808/40

STERILISATION STERILIZATION ESTERILIZACION STERILISATION STERILIZZAZIONE

Reinigungsbürsten
 Cleaning brushes
 Cepillos de limpieza
 Brosses pour nettoyer
 Spazzoli per pulire

AA

AB

AC

AD

AE

AF

AK

AL

AM

AO

AP

AR

KA





KB

KC

KD

KU

KY




Reinigungsbürsten
 Cleaning brushes
 Cepillos de limpieza
 Brosses pour nettoyer
 Spazzoli per pulire



330 x 130 x 50 mm

KY 813/50



400 x 190 x 8/20 mm

KY 814/20



300 x 110 x 18/33 mm

KY 815/33



320 x 70 x 15/25 mm

KY 816/25



420 x 60 x 8/15 mm

KY 817/15

Reinigungsbürsten
 Cleaning brushes
 Cepillos de limpieza
 Brosses pur nettoyer
 Spazzoli per pulire

AA

AB

AC

AD

AE

AF

AK

AL

AM

AO

AP

AR

KA


KB

KC

KD


KU

KY



1000 x 180 x 16 mm

KY 818/16



210 x 95 mm

KY 819/95

Reinigungspistole
 Spray gun
 Pistola lavatoria
 Pistolet laveur
 Pistola lavatrice



KY 940/01

KY 940/00

Reinigungspistole und Ansatzset komplett KY 940/01 + KY 945/00
 Spray gun and set of attachment complete KY 940/01 + KY 945/00
 Pistola lavatoria y set de toberas completo con KY 940/01 + KY 945/00
 Pistolet laveur et set d'embouts complet avec KY 940/01 + KY 945/00
 Pistola lavatrice e set di to raccordi completo con KY 940/01 + KY 945/00

Die nopa Reinigungspistole ist das ideale Werkzeug für die Reinigung von Laborgläsern, Pipetten, Spritzen, Kathetern, Küvetten, Endoskopen, Cystoskopen, Kanülen und anderen Gegenständen in Klinik, Labor und Praxis – also überall dort, wo es auf höchste Sauberkeit und Hygiene ankommt.

Die Reinigung erfolgt mit Wasser oder Druckluft besonders schnell, effizient und damit kostensparend.

Bei der neuen nopa Reinigungspistole ist der Wasser- oder Luftstrahl durch eine neuartige Dosiermechanik stufenlos über die gesamte Betätigungsstrecke des Abzughahns fein dosierbar.

Der maximale Wasser- oder Luftfluss kann auch mit der kleinen Rändelschraube hinter dem Abzughahn individuell eingestellt werden.

The nopa Spray Gun is the ideal instrument for cleaning laboratory glassware, pipettes, syringes, catheters, cuvettes, endoscopes, cystoscopes, cannulae and a variety of other instruments and articles used in clinics, laboratories, and medical practices – in other words, everywhere where highest cleanliness and hygiene are mandatory.

The nopa Spray Gun uses either water or pressurized air – this means the cleaning process is quick, efficient and inexpensive.

The nopa Spray Gun features a new type of internal flow control mechanism. It permits the smooth and simple adjustment of the water or air flow across the entire range of the trigger movement.

The desired maximum water or air flow can be set by using the small knurled screw located behind the trigger. It is then regulated via the trigger up to the set maximum value.

Reinigungspistole
 Spray gun
 Pistola lavatoria
 Pistolet laveur
 Pistola lavatrice



Fig.1 KY 945/01 Fig.2 KY 945/02 Fig.3 KY 945/03 Fig.4 KY 945/04 Fig.5 KY 945/05 Fig.6 KY 945/06 Fig.7 KY 945/07 Fig.8 KY 945/08

KY 945/00 = KY 945/01
 KY 945/02
 KY 945/03
 KY 945/04
 KY 945/05
 KY 945/06
 KY 945/07
 KY 945/08

- >> Spülen, Saugen und Trocknen für die unterschiedlichsten Einsatzgebiete wird durch ein Sortiment von 8 Ansätzen ermöglicht.
- >> Das Standard-Set mit 8 Ansätzen wird auf einer stabilen Aufsteckleiste für die Wandmontage geliefert. Damit ist jedes Einzelteil sicher und griffbereit aufbewahrt.

- >> Rinsing, suction or drying in every area of application is made possible through the set of 8 attachments.
- >> The standard set of 8 attachments is delivered on a stable storage rack for mounting on the wall. All attachments are kept within easy reach.

AA
AB
AC
AD
AE
AF
AK
AL
AM
AO
AP
AR
KA
KB
KC
KD
KU